


Montageanleitung

Construction Manual

Notice de montage


VERSION



Art.-Nr.


Montageanleitung MODULAR

Korpusverbinder




1. BEZEICHNUNG

MODULAR 4031
Art. - Nr. Z4031




Durchführend

MODULAR 4032
Art. - Nr. Z4032



Verbinder
leicht lösbar


MODULAR 4035
Art. - Nr. Z4035



Verbinder
schwer lösbar


Für Materialien ab 16 mm. Länge: 42 mm; Breite: 10,8 mm;
Einbautiefe: 11,1 mm; Z: 11 mm; Raster A: 32 mm

2. ABMESSUNGEN




3. SCHULTERKOPFSCHRAUBEN

MODULAR 2055
Art. - Nr. Z2055



BIT PH2
Gewindelänge
13mm
für 5mm Reihenlochbohrung


MODULAR 2155
Art. - Nr. Z2155



BIT PH2
Gewindelänge
16mm




MODULAR 2069-2066
Art. - Nr. Z2069-2066

2066 Hülslänge
16mm




Gewindelänge
15mm
für Mittelhäupter 5mm Bohrung

4. MONTAGEDATEN



MODULAR Anti Torsion

Korpusverbinder




1. BEZEICHNUNG

MODULAR 2075
Art. -Nr. Z2075


MODULAR 2076
Art. -Nr. Z2076

MODULAR 5075
Art. -Nr. Z5075

MODULAR 5076
Art. -Nr. Z5076




Verbinder rechts




Verbinder links
leicht lösbar

Für Materialien ab 16 mm. Länge: 42 mm; Breite: 10 mm;
Einbautiefe: 14 mm; Raster A: 32 mm



Verbinder rechts




Verbinder links
schwer lösbar

Für Materialien ab 19 mm. Länge: 42 mm; Breite: 13,5 mm;
Einbautiefe: 12 mm; Raster A: 32 mm

2. VERARBEITUNG


- dreiseitig verdeckt

SCHRAUBEN
SK oder PH 4,5mm




Länge
42mm

Achsabstand
Schrauben 32mm



- vierseitig verdeckt


Serie 20: 14mm
Serie 50: 12mm




**SCHRAUBENKOPF-
ÜBERSTAND max. 2mm**

Fräsbreite

Serie 20: 10,0mm
Serie 50: 13,5mm




70mm



Construction Manual

MODULAR

Corpus connector




1. DESIGNATION


MODULAR 4031
Art. -No. Z4031

MODULAR 4032
Art. -No. Z4032


MODULAR 4035
Art. -No. Z4035



Performing




Connector easily detachable



Connector difficult detachable


For material from 16 mm. Length: 42 mm; Width: 10,8 mm;
Installation depth: 11,1 mm; Z: 11 mm; raster A: 32 mm

2. DIMENSIONS




3. SHOULDER HEAD SCREWS

MODULAR 2055
Art. -No. Z2055




Thread length
13mm
for 5mm series hole

MODULAR 2155
Art. -No. Z2155





Thread length
16mm

MODULAR 2069-2066
Art. -No. Z2069-2066




Thread length
15mm
for medium heads 5mm hole

4. Assembly data



MODULAR Anti Torsion

Corpus connector




1. DESIGNATION

MODULAR 2075
Art. -No. Z2075


MODULAR 2076
Art. -No. Z2076

MODULAR 5075
Art. -No. Z5075


MODULAR 5076
Art. -No. Z5076




Connector right

Connector left
easily detachable

For material from 16 mm. Length: 42 mm; Width: 10,mm;
Installation depth: 14 mm; raster A: 32 mm



Connector right


Connector left
difficult detachable

For material from 19 mm. Length: 42 mm; Width: 13,5mm;
Installation depth: 12 mm; raster A: 32 mm

2. USING

- concealed from 3 sides

SCREWS
CS oder PH 4,5mm




Length
42mm

Axis distance
Screw 32mm


Depth of mill-cut

Series 20: 14mm
Series 50: 12mm

- concealed from 4 sides




SCREW HEAD-
projektion max. 2mm



Width of mill-cut


70mm

Series 20: 10,0mm
Series 50: 13,5mm




Notice de montage MODULAR

Assembleurs corps de meuble




1. DÉSIGNATION

MODULAR 4031
Réf. Z4031




Passant

MODULAR 4032
Réf. Z4032



Facilement
démontable


MODULAR 4035
Réf. Z4035



Difficilement
démontable


Pour matériaux d'épaisseur min. 16 mm.
Longueur : 42 mm; Largeur : 10,8 mm;
Prof. d'encastrement : 11,1 mm ; Z: 11 mm ;
Entre-axe A: 32 mm

2. DIMENSIONS



3. VIS D'ACCROCHE À EPAULEMENT


MODULAR 2055
Réf. Z2055



Longueur de
filetage 13mm


pour des perçages en ligne Ø 5 mm

MODULAR 2155
Réf. Z2155





Longueur de
filetage 16mm


MODULAR 2069-2066
Réf. Z2069-2066



pour des perçages traversant Ø 5 mm

4. MONTAGE





MODULAR Anti Torsion

Assembleurs corps de meuble


1. DÉSIGNATION

MODULAR 2075
Réf. Z2075


MODULAR 2076
Réf. Z2076

MODULAR 5075
Réf. Z5075



MODULAR 5076
Réf. Z5076




Ferrure droite




Ferrure gauche
facilement démontable



Ferrure droite



Ferrure gauche
difficilement démontable




Pour matériaux d'épaisseur min. 16 mm. Longueur 42 mm ; Largeur : 10 mm ;
Prof. d'encastrement : 14 mm ; Entre-axe A: 32 mm

Pour matériaux d'épaisseur min. 19 mm. Longueur : 42 mm ; Largeur : 13,5 mm ;
Prof. d'encastrement : 12 mm ; Entre-axe A: 32 mm


2. MISE EN ŒUVRE

- encastrement fermé sur
3 cotés




Série 20 : 14 mm
Série 50 : 12 mm

ENTRE-AXE
vissage 32mm




- encastrement fermé sur
4 cotés




Largeur d'encastrement

Série 20: 10,0mm
Série 50: 13,5mm



70mm





Knapp GmbH ■ Wassergasse 31 ■ A-3324 Euratsfeld ■ Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 ■ Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99
Knapp GmbH ■ Vertrieb Deutschland ■ Föhrenweg 1 ■ D-85591 Vaterstetten ■ Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 ■ Fax: +49 (0)8106 / 99 55 99 20 ■ E-Mail: info@knapp-verbinder.com
Knapp GmbH Sàrl ■ Filiale France ■ 1A Rue du Stade ■ F - 67880 Innenheim Tel. : +33 (0)3 88 48 17 87 ■ Fax: +33 (0)9 70 62 81 87 ■ E-Mail : france@knapp-connectors.com